

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 12$ mm, Závít M \times L:
M6X70****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Vnější $\varnothing D$	9,8 mm
\varnothing stopky d	12 mm
Otvor $\varnothing D_1$	6,5 mm
Závít M	M6
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	70 mm
Užitná délka L_1	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

