

Garant**Tepelný upínač, úzký, dlouhý 4°30', HSK-A 100 A = 120, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308339 6
GTIN	4062406787073
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Vnější zešíkmení 4°30'.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

- Pro použití na špatně přístupných místech.
- K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, smršťovací prodloužení č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

Technický popis

Ø D ₂	15 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	30 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 120
Norma pro upínání	DIN 69893

Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trn