

SIMTEK simturn^{MAX}**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Třída artiklu	24V

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8.

Technický popis

Ø D	4 mm
Rádus R	0,15 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,18 mm
f	1,95 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	AHN6CBN8
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		

mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný