

Garant**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Typ: 16/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru $D_{\min} = 14$ mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	25 mm
t_{\max} vnitřní obrábění	3 mm
\varnothing stopky D_s	16 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Celková délka L	78 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{\min}	14 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Vyvrtávací tyč