



## 6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627447 2
GTIN	7610733287383
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 627702

### Technický popis

Délka čepel	60 mm
Povrch	chromované
6hran	2 mm
Celková délka	105 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky

