



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627447 8
GTIN	7610733256556
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

Technický popis

Povrch	chromované
Celková délka	200 mm
Délka čepel	150 mm
6hran	8 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky