

Garant**Zapichovací destička přímý břit, HU9310, Šířka zápichu w: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

S broušenými boky.

Použití:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyvrátavací tyče č. 274170 – 274171.

Vhodné pro:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,15 mm
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Šířka zápichu w	1,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		