

**Přepavní a stohovací nádoby s klapkou, Užitečná hloubka × užitečná šířka:
1200X1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	963561 1200X1000
GTIN	4251572702953
Třída artiklu	96l

Popis**Provedení:**

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu s rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmout). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.

S klapkou.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Upozornění:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Technický popis

Trojhranný stohovací okraj	ne
Maximální výška při stohování	600 mm
Možná manipulace pomocí jeřábu	ano
Šířka zajetí	860 mm

Provedení stěny	s klapkou
Hloubka	1260 mm
Stohovací nosnost	10000 kg
Výška pro podjetí	100 mm
Stohovatelné	ano
Hmotnost	60 kg
Nosnost	2000 kg
Barva	myší šedá RAL 7005
Výška	670 mm
Výška plnění	500 mm
Možnost smíšeného stohování různých velikostí	ne
Materiál	Ocelový plech
S vybráním	ne
Hloubka zajetí	1060 mm
Záchytné rohy s oky pro jeřáb	ano
Šířka	1060 mm
Užitná šířka	1000 mm
Užitná hloubka	1200 mm
Druh produktu	Přepravní a stohovatelný velký box