

**Přepavní a stohovací nádoby s klapkou, Užitečná hloubka × užitečná šířka:
1000X800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Třída artiklu	96l

Popis**Provedení:**

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu s rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmout). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.

S klapkou.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Upozornění:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Technický popis

Maximální výška při stohování	600 mm
Hmotnost	42 kg
Výška	670 mm
Možnost smíšeného stohování různých velikostí	ne

Záchytné rohy s oky pro jeřáb	ano
Hloubka	1060 mm
Výška plnění	500 mm
Provedení stěny	s klapkou
Nosnost	1000 kg
Materiál	Ocelový plech
Stohovatelné	ano
Možná manipulace pomocí jeřábu	ano
Trojhranný stohovací okraj	ne
Barva	myší šedá RAL 7005
Stohovací nosnost	5000 kg
Šířka zajetí	660 mm
Šířka	860 mm
Hloubka zajetí	860 mm
Výška pro podjetí	100 mm
S vybráním	ne
Užitná šířka	800 mm
Užitná hloubka	1000 mm
Druh produktu	Přepravní a stohovatelný velký box