

3M**Sada ochranných ucpávek do uší, 100 párů E-A-R™ Flexible Fit HA bez šňůrky,
Obsah pár: 100**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	097619 100
GTIN	051131279414
Třída artiklu	04M

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší **E-A-R™ Flexibel Fit HA** jsou tvořeny patentovou pěnovou vložkou, takže ochranné ucpávky do uší můžete **používat a prát** až dva další týdny. **Není nutné provést tvarování:** Špičku pěnové vložky nemusíte předem tvarovat, ochranné ucpávky do uší tak zůstávají čisté, i když je nasazujete znečištěnými rukama nebo v rukavicích. Materiál a konstrukce výrobku navíc umožní **rychlé nasazení do zvukovodu i jednou rukou**. Mimořádně dobré pro činnosti, při kterých máte znečištěné ruce, a v situacích, kdy máte pro zavedení ochranných ucpávek do uší pouze jednu volnou ruku.

Rozsah dodávky:

Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Flexibel Fit HA bez šňůrky, 100 párů, balené jednotlivě.

Upozornění:

Hodnota SNR (hodnota tlumení) je zjištěna takto:

Výsledky testů při nasazování jednou rukou: 30 dB

Výsledky testů při nasazování oběma rukama: 35 dB

Materiál ucpávky: TPE

Technický popis

Označení výrobce	Ochranné ucpávky do uší 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, bez šňůrky
Obsah	100 paar
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	30 dB(A)
Materiál ucpávky	TPE
Druh produktu	Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu