

Přepavní a stohovací nádoby s pevnými stěnami, Užitečná hloubka × užitečná šířka: 1000X800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Třída artiklu	96l

Popis**Provedení:**

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu s rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmut). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.

Pevné stěny.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Upozornění:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Technický popis

Nosnost	1000 kg
Možnost smíšeného stohování různých velikostí	ne
Stohovatelné	ano
Hloubka zajetí	860 mm

Záchytné rohy s oky pro jeřáb	ano
Šířka	860 mm
Výška	670 mm
Provedení stěny	Pevná stěna
Hloubka	1060 mm
Výška plnění	500 mm
Materiál	Ocelový plech
S vybráním	ne
Maximální výška při stohování	600 mm
Trojhranný stohovací okraj	ne
Hmotnost	42 kg
Možná manipulace pomocí jeřábu	ano
Výška pro podjetí	100 mm
Stohovací nosnost	5000 kg
Šířka zajetí	660 mm
Barva	myší šedá RAL 7005
Užitná šířka	800 mm
Užitná hloubka	1000 mm
Druh produktu	Přepravní a stohovatelný velký box