

Garant**Základní držák Eco s odnímatelnou upínací lištou, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274095 25
GTIN	4062406805906
Třída artiklu	21W

Popis**Použití:**

K nasazení upichovacích planžet GARANT Eco. Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.

Náhradní díl:

Závitový kolík č. 279832 2.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006 – 319136. Volitelné možnosti připojení přes hadicovou přípojku s připojovací sadou č. 279833 1.

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	82 mm
Vnitřní chlazení	ano
Pro výšku planžety h_s	26 mm
Svorkovnice	279928 5
Upínací šroub	279815 22
Druh produktu	Základní držák

