

HOLEX**Monolitní upichovací držák zahnutý pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 35/50mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 278053 35/50 |
| GTIN | 4062406840204 |
| Třída artiklu | 22B |

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.
Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 14 mm |
| Šířka stopky b | 20×20 mm |
| Šroub | 279816 4 |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Šířka zápichu w | 3; 4 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |

