



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPD2-2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 070110 M12FPD2-2 |
| GTIN | 4058546376628 |
| Třída artiklu | 03L |

Popis

Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s víceúrovňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

Akumulátorový kompaktní rázový utahovák FUEL™ s konstrukční délkou pouhých 152 mm. 13stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně plus vrtacího stupně s příklepem.

Výhoda:

Konstrukční délka jen 168 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD-Box) a spony na opasek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Konstrukce motoru | FUEL™ |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Hmotnost | 1,2 kg |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | <2,5 m/s ² |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) |
| Typické použití | Strong |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Napětí akumulátorů | 12 V |
| Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 15,7 m/s ² |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V |
| Označení výrobce | M12FPD-202X |
| Maximální otáčky 2. stupně | 1550 min ⁻¹ |
| Vhodné pro materiál | dřevo |
| Vhodné pro materiál | dřevo |
| Vhodné pro materiál | Beton |
| Vhodné pro materiál | Beton |
| Vhodné pro materiál | dřevo |
| Maximální utahovací moment | 45 Nm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Maximální Ø vrtání do betonu | 13 mm |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12 | 073814 MB12 |
| Akumulátorová nabíječka Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC | 073840 M1218FC |