



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPD2-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

Akumulátorový kompaktní rázový utahovák FUEL™ s konstrukční délkou pouhých 152 mm. 13stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně plus vrtacího stupně s příklepem.

Výhoda:

Kompaktní, akumulátor slouží zároveň jako podstavec.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD-Box) a spony na opasek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	15,7 m/s ²
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Hmotnost	1,5 kg
Maximální utahovací moment	45 Nm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1550 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Kámen
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Konstrukce motoru	FUEL™
Typické použití	Strong
Označení výrobce	M12FPD-402X
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm

Počet obsažených akumulátorů	2
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC