

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus „7X“, Ø×celková délka: 30X450mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789058 30X450 |
| GTIN | 4059952532288 |
| Třída artiklu | 76K |

Popis**Provedení:**

Nová generace **EXPERT SDS-Plus „7X“** se svařenou hlavou z tvrdokovu s 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva – s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **2+2 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Délka spirály | 400 mm |
| Ø | 30 mm |
| Celková délka | 450 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do kamene |