

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max „8X“, Ø×celková délka: 32X520mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789206 32X520
GTIN	4059952533292
Třída artiklu	76K

Popis**Provedení:**

Nová generace **EXPERT SDS-max „8X“** se svařenou hlavou z tvrdokovu se 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zaseknutí v armovaném betonu.

Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od Ø 16 mm.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Upozornění:

Vrták generace SDS-max-7 (s vloženými břity z tvrdokovu, pájenými) ve vel. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

Technický popis

Délka spirály	400 mm
Ø	32 mm
Celková délka	520 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do kamene

