

**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch. 1 nastavovací měrka.

Technický popis

Rozsah měření	75 - 100 mm
Počet obsažených baterií	1
Stoupání vřetena	0,5 mm
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Rozlišení	0,001 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Ø vřetene	6,5 mm
Mezní chyba	5 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Kalibrování	B2
Typ baterií	knoflíkový článek
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75