

**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch. 1 nastavovací měrka.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	5 µm
Typ baterií	knoflíkový článek
Rozsah měření	50 - 75 mm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B2
Ø vřetene	6,5 mm
Zdroj energie	provoz s bateriemi

Stoupání vřetena	0,5 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032