

**TMSERROR, Typ: GBH18V21****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**

Rozsah dodávky:

Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Maximální Ø vrtání do betonu	21 mm

Rozsah otáček	0 - 1800 min ⁻¹
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg
Rázová energie	2 J
Maximální počet rázů	5100 min ⁻¹
Označení výrobce	GBH 18V-21
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073851 B18