

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 10
GTIN	4067263001096
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Šířka čelisti b	22 mm
Ø očka D	20,8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	160 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	7,7 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	4,8 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče