

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 27
GTIN	4067263001225
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Výška oka h_2	15,4 mm
Délka klíče L	359 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výška čelisti h_1	8,4 mm
Rozměr klíče	27 mm
Ø oka D	52 mm
Šířka čelisti b	58,1 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče