

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 24
GTIN	4067263001218
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Výška čelisti $h_1$	7,8 mm
Výška očka $h_2$	14,7 mm
Ø očka D	47,1 mm
Rozměr klíče	24 mm
Šířka čelisti b	51,6 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	325 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče