

**HALDER****Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelného vlákna, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	755001 40
GTIN	4030618312796
Třída artiklu	73W

**Popis****Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Nerozbitná, protiskluzová 3dílná rukojeť se sklolaminátovým jádrem.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

**Technický popis**

Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla	Rukojeť ze skelných vláken
Délka hlavy s vložkami	115 mm
Označení výrobce	SUPERCRAFT
Hmotnost	0,79 kg
Řada	SUPERCRAFT®
Celková délka	365 mm

Rukojeť	ergonomické
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 40 mm	754910 40
--	-----------