

HOLEX**Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642813 M6
GTIN	4062406235499
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie.

Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Pro šrouby	M6
Ø na straně pohonu	22 mm
Délka	55 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

