

**HOLEX****Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642813 M10
GTIN	4062406235512
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby XZN.

**Norma:**

**DIN 2324**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Pro šrouby	M
Délka	55 mm
Ø na straně pohonu	22 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

