

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643313 8
GTIN	4062406235611
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na straně pohonu	22 mm
Délka	120 mm
6hran	8 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 7422
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S kulovou hlavou	ne
S přídržným kroužkem	ne

Druh produktu

Nástrčné klíče