

**Garant****APMT 100305 TR, HB7525, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Tloušťka desky: 3,5 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,12 mm

**Technický popis**

Typ	ST900
Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Rohový rádius	0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100305 TR
Typ	HB7525

Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	390 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		