

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Třída artiklu	21A

Popis

SCLT 05T104 UNI Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCLT 05T104
Typ	HB7735
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	410 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	410 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	205 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		