

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215920 INOX
GTIN	4045197303240
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Tloušťka desky: 3,5 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv f_z na zub: 0,12 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 2,5 mm

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Rohový rádius	0,5 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	10 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	2,5 mm

ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 100305 TR
Druh	HB7635
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování