

 KOMET**Záhlubník 45° KOMET®, stopka Weldon, Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou: M18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216600 M18
GTIN	4047109013025
Třída artiklu	24D

Popis**Použití:**

Pro **odjehlování** kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 – M20.

Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

Upozornění:

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.

Technický popis

Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770	26-660
Ø stopky D _s h6	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 10IP (2,8 Nm)
Maximální Ø srážení hran D _{max}	34 mm
Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou	M18
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TO.. 1403
Počet břitů Z	2
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Ø zahloubení D	16 mm
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon

Vnitřní chlazení	ne
Úhel zahloubení	90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239653 10IP
---	-------------