



Vícenásobný úhlový magnet, ferit



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085964
GTIN	5012095018698
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

S úhly **30°, 45°, 60°, 75° a 90°**. Tepelná odolnost do maximálně 180 °C.

Technický popis

Ø otvoru	5 mm
Maximální jmenovitá přídržná síla	100 N
Tloušťka	12 mm
Hmotnost	0,3 kg
Výška	65 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	180 °C
Délka	100,5 mm
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Uhlovy magnet

