

Yale

Pákový kladkostroj s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 1,6t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Přístroje s **pouzdem z ocelového plechu**, extrémně nízká hmotnost, sériové **uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem** uložený kovaný řetěz. Univerzální přístroj model "PT".

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Technický popis

Počet provazových řetězů	1
Nosnost	1600 kg
Minimální délka mezi háky	337 mm
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	31 daN
Uvolňování řetězu	ano
Materiál korpusu	Ocel
Nosnost t	1,6 t
Normální výška zvedání	1,5 m
Hmotnost	9,4 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák