



Bezpečnostní vyfukovací pistole s pevně montovanou trubicí „StarTip“, Délka výfukové trubice: 90mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080251 90
GTIN	2050000970269
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Obsahuje šest samostatných vývodů, což působí tlumícím efektem; k tomu vzduchová pistole odpovídá bezpečnostním standardům OSHA.

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Bezpečnostní vyfukovací pistole (řada 208) s tryskou se sníženou hlučností (79 dB(A)).

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Délka výfukové trubice	90 mm
Hluk výfuku	79 dB(A)
Hodnota průtoku	190 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Ochranný kryt, transparentní pro vyfukovací pistoli Vnější
Ø 100 mm

080256 100

Sada magnetických držáků

080261

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4