

**6hranná hlavice, 3/8 palce Plně izolované, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637687 12
GTIN	4067263080411
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

S plastovou izolací **do 1 000 V** podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Upozornění:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze **plně izolované** nástroje (č. 637681 – 637689).

Technický popis

Délka	45 mm
Rozměr klíče	12 mm
Ø na hnané straně	23 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6hran
Povrch	Plastová izolace
S profilem AS-Drive	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče

