

Garant**RDHX 1604 MOTN, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212297 ST900
GTIN	4045197554345
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHX 1604 MOTN

Typ: ST900

Technický popis

Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 1604 MOTN
Řezný materiál	HM
Typ	HB7525
Posuv f_z na zub	0,3 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
GG(G)	omezené použití	200 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		