

**Teleskopické víceúčelový žebřík 4dílný, Počet příček: 4X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Multifunkční příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík se schůdky v jednom. Pracovní výšku lze pro všechny varianty nastavit podle vzdálenosti příček po 280 mm. Spojení příček a nosníku je provedeno s vysoce pevným kvalitním lemováním. Kompaktní přepravní rozměr, prostorově úsporné zasouvání dílů do sebe. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub s automatickou aretací a se snadnou obsluhou. Bezpečné nastavení výšky díky 4 tažným rukojetím z hliníkového tlakového odlitku. S vyklápěnými výložníky pro použití jako příložný žebřík podle normy EN 131-1 (ne pro vel. 4x3). Výložníky můžete pro přepravu sklopit dolů nebo můžete žebřík sklopit jako dvojitý žebřík pro úsporu místa.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Šířka ve složeném stavu	0,5 m
Pracovní výška příložného žebříku cca	3,85 m
Provedení stupátka	Příčle

Délka žebříku ve vysunutém stavu	2,98 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca	2,75 m
Délka ve složeném stavu	1,05 m
Hloubka ve složeném stavu	0,21 m
Počet stupňů	4×3
Norma	DIN EN 131-2
Hmotnost	9 kg
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík