

Garant**RDHX 12T3 MOT, HB735, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212284 UNI
GTIN	4045197601926
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHX 12T3 MOT

Typ: UNI

Technický popis

Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 12T3 MOT
Řezný materiál	HM
Typ	HB735
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		