

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,22 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHX 1003 MOTN

Typ: ST1400

Technický popis

Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 1003 MOTN
Řezný materiál	HM
Typ	HB7515
Posuv f_z na zub	0,22 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	430 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	330 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	270 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	M
GG(G)	omezené použití	230 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		