



Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222055 40/3
GTIN	4960664707553
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Celková délka $L_{celk.}$	112 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Počet břitů Z	3

Ø D ₃	23 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max} u LD geometrie	3,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	63 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,92 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	22,4 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------