



Vyfukovací a stříkáci pistole na kapaliny, nastavitelná vzduchová přípojka



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080252
GTIN	7391390264053
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Stříkáci pistole na vzduch a tekutiny s tryskou Jet, **nastavitelný paprsek** (bodově popř. plošně) **regulovatelný průtok** (vzduch: 200 – 1200 l/min, tekutina: 7 – 46 l/min).

Včetně ocelové spojky 1/4 palce.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	200 - 1200 l/min
Hodnota průtoku kapaliny	7 - 46 l/min
Hodnota průtoku vzduchu	200 - 1200 l/min
Druh produktu	pistole

