

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
32/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Délka vyložení L_1	160 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L_3	22 mm
Celková délka L	277 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
ISO kód držáku	A32X SDUCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Řada	Master Mute
Velikost destiček	11 mm
Rozsah, který nelze upnout S	192 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč