

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

ISO kód držáku	A20X SDUCR/L11
Řada	Master Mute
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	13 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Celková délka L	177 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka vyložení L ₁	100 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Rozsah, který nelze upnout S	120 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč