

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
32/09mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260044 32/09 |
| GTIN | 4067263622987 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. |
| Středové přesazení L ₃ | 22 mm |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 160 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 50 |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 40 mm |
| ISO kód držáku | A30X SCLCR/L09 |
| Celková délka L | 277 mm |
| Velikost destiček | 9 mm |
| Řada | Master Mute |
| Rozsah, který nelze upnout S | 192 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Způsob použití | pravý |
| Kmitání | tlumené |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |