

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Celková délka L	151 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A16X SDUCR/L07
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka vyložení L_1	80 mm
Rozsah, který nelze upnout S	96 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč