

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, levá, Ø stopky / velikost destičky:
25/11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260921 25/11 |
| GTIN | 4067263623465 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Celková délka L | 222 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 47 |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| ISO kód držáku | A25X STFCL/L11 |
| Délka vyložení L ₁ | 125 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. |
| Řada | Master Mute |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 32 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 17 mm |
| Rozsah, který nelze upnout S | 155 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Způsob použití | levá |
| Kmitání | tlumené |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |