

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, levá, Ø stopky / velikost destičky:
40/16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260921 40/16 |
| GTIN | 4067263623489 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Celková délka L | 345 mm |
| Řada | Master Mute |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 50 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 16T3.. |
| Velikost destiček | 16 mm |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| ISO kód držáku | A40X STFCL/L16 |
| Ø stopky D_s | 40 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 50 |
| Středové přesazení L_3 | 27 mm |
| Rozsah, který nelze upnout S | 240 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levá |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Kmitání | tlumené |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |