

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, levá, Ø stopky / velikost destičky:  
32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Celková délka L	277 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	160 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Řada	Master Mute
ISO kód držáku	A32X STFCL/L16
Rozsah, který nelze upnout S	192 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	levá
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč