

**Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 070302 ER-JS, pro rohové frézy, PR1535****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$. Přesných 90° až $a_p = 4$ mm.

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,05 – 0,08 mm
Řezný materiál	PR1535
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070302 ER-JS
Řezný materiál	PR1535
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		