

Mitutoyo**Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434461 25 |
| GTIN | 4946368850269 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.

- **Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).**
- **Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.**
- **Je možný jednoduchý výpočet a identifikace hodnoty ve špičce.**
- **Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.**
- **Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

| | |
|------------------|-----------|
| Volitelný odečet | 0,0005 mm |
|------------------|-----------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Ø pouzdra | 59 mm |
| Měřicí síla | ≤ 1,8 N |
| Typ baterií | Knoflíkový článek |
| Kalibrování | C1 |
| Tloušťka pouzdra | 44,2 mm |
| Upínací stopka Ø h6 | 8 mm |
| Rozsah měření | 0 - 25 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Odchyłka měření E MPE (rozsah měření) | 0,003 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Výška číslic | 11 mm |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | USB rozhraní |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Číselníkový úchylkoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm | 023000 30 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm | 023010 100 |